

## 9. 蒸気式殺菌槽 HC-PSB 型 STERILIZER



〈100ℓ機〉



〈300ℓ機〉

- 缶詰・びん詰めを、蒸気挿入して沸騰させた湯槽内で100℃以下の加熱殺菌(湯せん)します。(100℃以上には上がりません)
- 蒸気挿入式(別途ボイラーが必要)。
- 自動温度調節装置付き。
- 湯槽蓋付属。
- 自記温度計(P25)取付可(別料金)。[低温殺菌機として使用する場合]

### ★仕様

|            |       |                           |
|------------|-------|---------------------------|
| 電 気        | …………… | 单相 100V 0.2kw (自動温調制御)    |
| 材 質        | …………… | 接液主要部 SUS-304             |
| タンク容量・据付寸法 | …………… | ①100L 940×588×873 (高) mm  |
|            |       | ②200L 1440×588×873 (高) mm |
|            |       | ③300L 1940×588×873 (高) mm |

※別途ボイラー(蒸気供給)必要

※上部に排換気設備必要、耐熱・耐水の床壁環境必要、設置時アンカー固定必要

## 10. 電気式脱気箱(差込式) HC-B2 型 EXHAUST BOX



- 缶詰・びん詰の脱気に使用するものです。
- 缶詰・びん詰類の100℃以下での製品殺菌にも使用します。(100℃以上には上がりません)
- 下段内部の水槽水(自動給水)を電熱ヒーターで煮沸することで、上部庫内に熱蒸気を送ります。
- 自動温度調節装置付き。
- 自記温度計(P25)取付可(別料金)。[低温殺菌機として使用する場合]

### ★仕様

|     |       |                                    |
|-----|-------|------------------------------------|
| 電 気 | …………… | 3相 200V 9.0kw (30アンペア必要) *ヒーター     |
|     |       | 单相 100V 0.2kw *自動温調装置管理            |
| 能 力 | …………… | アルミパンチングセイロ                        |
|     |       | (390×490×70(深)mm)                  |
|     |       | 5~7段選択                             |
|     |       | 有効寸法(高)                            |
|     |       | 5段: 123mm (入るびん高 120mm迄)           |
|     |       | 6段: 103mm (入るびん高 100mm迄)           |
|     |       | 7段: 84mm (入るびん高 80mm迄)             |
|     |       | 寸法(ドアオープン時)……………990×1004×1672(高)mm |

※給排水工事必要

※上部に排換気設備必要、耐熱・耐水の床壁環境必要

## 11. 蒸気式脱気箱(差込式) HC-B 型 EXHAUST BOX



- 缶詰・びん詰の脱気に使用するものです。
- 缶詰・びん詰類の100℃以下での製品殺菌にも使用します。(100℃以上には上がりません)
- 蒸気挿入式(別途ボイラー必要)
- 自動温度調節装置は不含(=温度調整は蒸気挿入バルブの開閉に伴う人的手動調整・操作)
- ステンレス製(SUS430)
- 自記温度計(P25)取付可(別料金)。[低温殺菌機として使用する場合]

### ★仕様

|       |       |                      |
|-------|-------|----------------------|
| 能 力   | …………… | 4号缶 96缶収容            |
| 寸 法   | …………… | 750×420×1,232(高)mm   |
| バスケット |       | (310×360×120(深))8台付き |

※別途ボイラー(蒸気供給)必要

※上部に排換気設備必要、耐熱・耐水の床壁環境必要